

Speedsonic

スピードソニック
超音波洗浄器




Thinking ahead. Focused on life.

精密で高品質な洗浄を実現する卓上型超音波洗浄器 振動が全体に行き渡るスイープ機能により、細かい汚れも隅々まで洗浄できます


洗浄槽の底面から単一に振動を発する平面波では、振動が届きにくい箇所ができるなど洗浄ムラが発生する原因になります。
スピードソニックは発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により球面波を発生させ、洗浄物の隅々まで強力かつムラの少ない均一な超音波洗浄を実現します。

球面波による超音波洗浄方式
(スピードソニック採用)



スイープ機能により、振動が全体に行き渡ります。

平面波による超音波洗浄方式



振動が届きにくい箇所ができ、洗浄ムラになります。

デジタルタイプのCPXシリーズ / メカニカルタイプのMシリーズ

防水型の液晶コントロールパネル

CPX・CPXHはコントロールパネル上で液温、スタート/ストップ時間などの全ての項目をデジタルで設定することが可能です。

ディガス機能

洗浄の妨げとなる空気の泡を除去するディガス機能を搭載しています。

出力安定化機構

液位や液温の変化に対して自動調整を行うことで、一定の超音波出力を維持します。

CPX デジタルタイプ



タイマー: 99分※1 ● High/Low切替
● 高温アラーム

CPXH デジタルタイプ



タイマー: 99分※1 ● High/Low切替
● 高温アラーム
● オートモード
● 液温表示/液温設定※2
ヒーター

M メカニカルタイプ



タイマー: 60分※1

MH メカニカルタイプ



タイマー: 60分※1

ヒーター

※1 連続運転も可能です。(連続運転に関する注意事項は取扱説明書をご確認ください) ※2 液温が設定温度に達すると自動でヒーターがOFFになります。



超音波洗浄器 スピードソニック

2年保証付き

製品仕様 / 標準価格

規格	1800	2800	3800	5800
タンク容量	1.9L	2.8L	5.7L	9.5L
タンク寸法(mm)	150×137×100	238×138×100	297×152×150	301×240×150
外形寸法(mm) (排水/リブ抜き)	251×302×303	336×305×304	397×318×381 (467×318×381)	398×398×381 (467×398×381)
質量	3.5kg	4.4kg	5.9kg	6.9kg
超音波出力	70w	110w	110w	160w
ヒーター容量	45w	65w	130w	200w
電源	AC 100V 50Hz/60Hz			
付属品	ピーカーラック 1個、ピーカー(600mL) 1個 ステンレス受台 1個			
			穴あきトレー 1個、ステンレス受台 1個、バルブ ホース 1本、ホースアダプター 1個	
CPX	92,000円 125202	118,000円 125212	181,000円 125222	222,000円 125232
CPXH	114,000円 125203	136,000円 125213	208,000円 125223	302,000円 125233
M	54,000円 125200	76,000円 125210	123,000円 125220	152,000円 125230
MH	67,000円 125201	92,000円 125211	148,000円 125221	182,000円 125231

関連製品

超音波洗浄器用洗液
ウルトラ クリン
#1 1,000cc
標準価格 3,300円
104001-1

バー、ポイント、インスツルメント、
シリンジ種の清掃用
ポーセレンの剛合研磨後の清掃用



●標準価格の下の06ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2013年7月22日現在のもので、標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造 日本エマソン株式会社

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No. M207.1889.1-000.1307.50.000G-10